

Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-11-M-V-M6/5M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação

Princípio das funções

Sensor de reflexão difusa

Zona de detecção

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OB5030

OB50

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

8

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-20...150

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M6

Comprimento da sonda [mm]

45

Comprimento total [mm]

5000

Raio de curvatura mínimo [mm]

20

Material da fibra ótica

vidro

Material da sonda de fibra ótica

1.4305 (aço inoxidável / 303)

E21040



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-11-M-V-M6/5M

Material do revestimento da fibra ótica	metal silicone
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças