



Artigo não mais disponível - registro de arquivo

No scale drawing available

Aplicação

Princípio das funções

Sensor de reflexão difusa

Zona de deteção

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OBF

OBF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

35

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-20...150

Dados mecânicos

Versão da sonda

angular (90°)

Comprimento total

[mm]

1200

Raio de curvatura mínimo

[mm]

20

Material da fibra ótica

vidro

Material da sonda de fibra ótica

1.4305 (aço inoxidável / 303)

Material do revestimento da fibra ótica

metal silicone

Acessórios

Items fornecidos

E20103

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças