


Cobertura protetora

O5 PROTECTIVE BRACKET ROD

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E21084

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação

Formato

montagem de fixação, tampa de proteção

Dados mecânicos

Peso

[g]

357

Tipo de montagem

isolado; (M10)

Materiais

1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); cilindro de fixação: 1.4408 (aço inoxidável)

E21124



Cobertura protetora

O5 PROTECTIVE BRACKET ROD

Acessórios

Items fornecidos

Parafuso cilíndrico: 1 x M10 x 120

Porcas: 2 x M10

anilhas: 2

parafusos cilíndricos: 2 x M5 x 16

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças