E21126

Cobertura protetora

OG PROTECTIVE BRACKET ROD



1 Grampo de montagem
2 Orifício alongado para operação

Aplicação		
Formato		montagem de fixação, com terminal de paragem
Dados mecânicos		
Peso	[g]	192,5
Dimensões	[mm]	27 x 40 x 110
Diâmetro interno	[mm]	18
Materiais		PC preto; Flange angular: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças