




## Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-M-W-M6/5M



## Aplicação

Princípio das funções	Sensor de reflexão difusa
Aplicação	Alta resistência à temperatura; Formato robusto para utilização em ambientes industriais adversos; Resistente a um grande número de produtos químicos agressivos

## Zona de deteção

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo	OKF
OKF	
Alcance da detecção da fibra [mm] ótica	14

## Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-40...150
---------------------------	-----------

## Dados mecânicos

Peso [g]	278,5
Versão da sonda	reto
Rosca da sonda	M6
Comprimento da sonda [mm]	35
Comprimento total [mm]	5000
Raio de curvatura mínimo [mm]	45
Disposição de fibras	

# E21155



## Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-M-W-M6/5M

Diâmetro interno	[mm]	1,6
Diâmetro da fibra	[mm]	0,05
Diâmetro externo	[mm]	5,4
Material da fibra ótica		vidro
Material da sonda de fibra ótica		1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Material do revestimento da fibra ótica		metal silicone
<b>Notas</b>		
Quantidade da embalagem		1 peças