




Adaptador para fibra ótica

ADAPTER FOR FIBER OPTICS



Aplicação	
Formato	para fibra ótica M11
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente	[°C] -25...60
Dados mecânicos	
Peso	[g] 30,9
Comprimento total	[mm] 450; (cabeável)
Raio de curvatura mínimo	[mm] 30
Disposição de fibras	⊙⊙
Diâmetro interno	[mm] 1,0
Diâmetro externo	[mm] 2,2
Materiais	Adaptador: ABS; PPE; POM
Material da fibra ótica	PMMA
Material do revestimento da fibra ótica	PE
Acessórios	
Acessórios (opcional)	Fresa para fibras óticas, E20600
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças