


E2M203



Cabo de conexão para câmeras com saída de vídeo

CONNECTION CABLE M16 5M



Aplicação	
Característica especial	Sem silicone; Contactos banhados a ouro
Formato	câmera com saída de vídeo O2M20x
Sem silicone	sim
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	< 60 DC
Classe de proteção	II
Corrente máx. de carga total [A]	4
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-45...85
Proteção	IP 67
Dados mecânicos	
Peso [g]	307,5
Materiais	invólucro: PVC; Vedação: EPDM
Material da porca	PVC
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças
conexão elétrica - conector	

Conexão: 1 x M16, reto; codificação: A; Bloqueio: PVC; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm




Cabo de conexão para câmeras com saída de vídeo

CONNECTION CABLE M16 5M

conexão elétrica

Cabo: 5 m, PVC, preto, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M16, reto; codificação: A; Bloqueio: PVC; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm

