


E2M235



Video Switcher

VIDEO SWITCHER/3 PORT



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	12 DC; ($\pm 1,5V$)
Proteção contra sobretensão	sim

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Temperatura de armazenamento [°C]	-40...125
Humidade de armazenamento [%]	< 75; (humidade relativa)
Tempo de armazenamento [MON]	24
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Peso [g]	149
Materiais	invólucro: ABS preto

Acessórios

Itens fornecidos	Capas de proteção
------------------	-------------------

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------



Video Switcher

VIDEO SWITCHER/3 PORT

conexão elétrica - conector

Conexão: M16; codificação: A



MON

1	núcleo do cabo Koax sinal do vídeo
2	tela Koax vídeo GND
3	não conectado
4	não conectado

conexão elétrica - soquete

Conexão: M16; codificação: A



C1...3

1	núcleo do cabo Koax sinal do vídeo
2	tela Koax vídeo GND
3	U+
4	0 V