


E2M251



Cabo de conexão para MultiViewBox

CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M



Aplicação

Característica especial	Sem halogéneo; Adequação para calhas articuladas
Formato	Para a conexão do MultiViewBox E2M250

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 60 DC
-----------------------------	---------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-45...85
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Peso [g]	322,8
Materiais	invólucro: zinco moldado sob pressão; Vedação: PBT
Material da porca	zinco moldado sob pressão
Adequação para calhas articuladas	sim
Adequação para calhas articuladas	Raio de flexão para instalação fixa ≥ 100 mm

Notas


Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Cabo: 3,85 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 6 mm; 7 x 0,34 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M16, reto; codificação: A; Bloqueio: zinco moldado sob pressão



1	12 / 24 V DC vermelho
2	GND branco
3	IN 1 azul
4	IN 2 castanho
5	IN 3 branco / amarelo
6	IN 4 cinza
7	não conectado
8	não conectado