


E2D100



Cabo de ligação USB

ADAPTER CABLE M8 RS485-USB

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação

Característica especial

Sem halogéneo

Dados elétricos

Classe de proteção

III

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]

0...60

Proteção

IP 54

Testes/aprovações

CEM

EN 61000-6-1

Dados mecânicos

Materiais

PUR

Material do invólucro

PUR

Material da porca

latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças

conexão elétrica

Cabo: 2 m, PUR, Sem halogéneo; 4 x 0,25 mm²

conexão elétrica - Stecker




E2D100



Cabo de ligação USB

ADAPTER CABLE M8 RS485-USB

Conexão



conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x USB, reto; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado

Conexão: 1 x M8, angular (90°); Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão

