


# E30436



## Cabos de conexão com conector de válvula

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A



### Aplicação

Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo
Sem silicone	sim

### Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 50 AC / < 60 DC
Corrente máx. de carga total [A]	4

### Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Proteção	IP 65

### Dados mecânicos

Peso [g]	66,7
Material do invólucro	TPU
Material da porca	latão, niquelado
Material da vedação	FKM

### Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

# E30436




## Cabos de conexão com conector de válvula

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A

### conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x válvula da forma de construção A conforme DIN, reto; Corpo moldado: TPU, preto; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm



### conexão elétrica

Cabo: 0,4 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 5,5 mm; 5 x 0,50 mm<sup>2</sup>

Conexão



Cores dos condutores :  
BK = preto  
BN = castanho  
BU = azul  
GN/YE = verde/amarelo

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU, preto; Bloqueio: latão, niquelado; Vedação: FKM; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm

