




Conector de válvula customizável

VALVE PLUG TYPE A



1 Vedação



Aplicação		
Característica especial		Sem silicone
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Classe de proteção		III
Corrente máx. de carga total	[A]	10
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...125
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	32,3
Dimensões	[mm]	41 x 27 x 30
Materiais		PA; FKM
Material do invólucro		PA
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

E30447




Conector de válvula customizável


VALVE PLUG TYPE A

conexão elétrica

terminais: ...1,5 mm²; Revestimento do cabo: Ø 6...8 mm



Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x conector de válvula forma de construção conforme DIN, angular (90°); Corpo moldado: PA