




Adaptador rosqueável para sensores de processo

ADAPT G1 / G1/2 A DIN EN 837-3



ACS Reg31

Aplicação	
Resistência à pressão [bar]	100
Testes/aprovações	
Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.
Dados mecânicos	
Peso [g]	192
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Ligação do sensor	G 1 Aseptoflex Vario
Conexão de processo	ligação rosca G 1/2
Acessórios	
Itens fornecidos	Anéis o-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, conforme FDA
Acessórios (opcional)	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, conforme FDA, E30123
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças