




## Adaptador rosqueável para sensores de processo

ADAPT G1/2-ASEPTOFLEX



- 1 Rosca asséptica
- 2 superfície de vedação Adaptador asséptico
- 3 Dichtkante sensor



EC 1935/2004 FCM FDA

### Aplicação

Resistência à pressão [bar] 50

### Testes/aprovações

Diretiva de equipamentos sob pressão Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.

Instruções de segurança A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

### Dados mecânicos

Peso [g]	187
Materiais	aço inoxidável (1.4435/316L)
Ligação do sensor	G 1/2 cone de vedação
Conexão de processo	ligação rosca Aseptoflex
Características da superfície Ra/Rz dos materiais em contacto com fluido	0,4 / 4

### Notas

Quantidade da embalagem 1 peças