




Adaptador de processo Tri-Clamp

ADAPT G1/2 - 3A/DN38



- 1 Adaptador
- 2 anel de vedação
- 3 Porta de escape
- 4 borda de vedação



EC 1935/2004 FDA

Aplicação

Resistência à pressão	[bar]	25
-----------------------	-------	----

Testes/aprovações

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso	[g]	142,5
Materiais		1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Ligação do sensor		G 1/2 cone de vedação
Conexão de processo		Clamp DN38 (1,5")
Características da superfície Ra/Rz dos materiais em contacto com fluido		< 0,8 / 8
Vedação		metal em PEEK
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866		H3

E33405



Adaptador de processo Tri-Clamp

ADAPT G1/2 - 3A/DN38

Acessórios

Items fornecidos

O-ring: 1, EPDM

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças