




Adaptador de processo para união roscada DIN 11864

ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



1 Somente para O'Ring DIN 11864-R-40x5

EHEDG Tested 

Aplicação	
Formato	para tubos DN 40 (DIN 11866, Reihe A)
Resistência à pressão [bar]	40
Testes/aprovações	
Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.
Norma	DIN 11864-BS-A-41x1,5-1.4435-H3
Dados mecânicos	
Peso [g]	399
Materiais	aço inoxidável (1.4435/316L)
Ligação do sensor	G 1/2 cone de vedação
Conexão de processo	Adaptador de tubo DN40 DIN 11864-1-A-BS
Características da superfície Ra/Rz dos materiais em contacto com fluido	0,4 / 4

E33408



Adaptador de processo para união roscada DIN 11864

ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2

Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866	H3
Acessórios	
Items fornecidos	O-ring:, FKM
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças