




Adaptador de processo Tri-Clamp

ADAPT G1-CLAMP ISO2852/1-1.5



CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Aplicação		
Resistência à pressão	[bar]	16
MAWP nas aplicações segundo CRN	[bar]	16
Testes/aprovações		
Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.	
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.	
Dados mecânicos		
Peso	[g]	140
Materiais em contato com o fluido	1.4404 (aço inoxidável / 316L) ; características da superfície : Ra<0,4 / Rz 4	
Ligação do sensor	G 1 cone de vedação	
Conexão de processo	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)	
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866	H4	
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	