


Adaptador de processo Varivent

ADAPT IFM-VARIV D=68(DN40-125)

EC 1935/2004 EHEDG Tested **FCM** **FDA**

Aplicação

Resistência à pressão	[bar]	25
-----------------------	-------	----

Testes/aprovações

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
--------------------------------------	--

Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.
-------------------------	--

Dados mecânicos

Peso	[g]	649
Materiais em contato com o fluido	1.4404 (aço inoxidável / 316L) ; características da superfície : Ra<0,4 / Rz 4	
Ligação do sensor	G 1 cone de vedação	
Conexão de processo	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm	
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866	H4	

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------