


Adaptador de processo para união roscada de tubos de leite

ADAPT IFM-DIN11851 DN50/2"



1 borda de vedação

EC 1935/2004 FCM 

Aplicação

Resistência à pressão	[bar]	25
-----------------------	-------	----

Testes/aprovações

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
--------------------------------------	--

Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.
-------------------------	--

Dados mecânicos

Peso	[g]	353
Materiais em contato com o fluido	aço inoxidável (1.4435/316L) ; características da superfície : Ra<0,4 / Rz 4	
Ligação do sensor	G 1 rosca interna Aseptoflex Vario	
Conexão de processo	Unões roscadas para tubos de leite DN50 (2") DIN 11851	
Vedação	metal em metal	
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866	H4	

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------