


Adaptador de processo Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50)



1 borda de vedação

EC 1935/2004 FCM 

Aplicação

Resistência à pressão [bar] 25

Testes/aprovações

Diretiva de equipamentos sob pressão Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.

Instruções de segurança A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso [g]	230
Materiais em contato com o fluido	aço inoxidável (1.4435/316L) ; características da superfície : Ra<0,4 / Rz 4
Ligação do sensor	G 1 rosca interna Aseptoflex Vario
Conexão de processo	Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm
Vedação	metal em metal
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866	H4

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças