


# E33731



## Adaptador de processo para união roscada SMS

ADAPT IFM-SMS DN40/1.5"



1 borda de vedação

EC 1935/2004 FCM FDA

### Aplicação

Resistência à pressão [bar] 40

### Testes/aprovações

Diretiva de equipamentos sob pressão

Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.

Instruções de segurança

A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

### Dados mecânicos

Peso [g] 139,5

Materiais em contato com o fluido

aço inoxidável (1.4435/316L) ; características da superfície : Ra<0,4 / Rz 4

Ligação do sensor

G 1 rosca interna Aseptoflex Vario

Conexão de processo

união roscada SMS DN40 (1,5")

Vedação

metal em metal

Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866

H4

### Notas

Quantidade da embalagem 1 peças