

# E33901




## Adaptador de processo Tri-Clamp

ADAPT G3/4-CLAMP ISO2852/1-1.5

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E33201 ou E33401

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



### Aplicação

Resistência à pressão [bar] 16

### Testes/aprovações

Diretiva de equipamentos sob pressão Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.

Instruções de segurança A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

### Dados mecânicos

Peso [g] 165,5

Materiais em contato com o fluido 1.4404 (aço inoxidável / 316L) ; características da superfície : Ra<0,4 / Rz 4

Ligação do sensor G 3/4

Conexão de processo Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)

Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866 H4

### Notas

Quantidade da embalagem 1 peças