



Adaptador de processo para união roscada de tubos de leite


ADAPT IFM-DIN11851/DN32(1.25)

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E33711

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

o produto alternativo requer o uso de um sensor novo com rosca externa Aseptoflex Vario



- 1 Selo aséptico
2 Rosca asséptica

EC 1935/2004 FCM 

Aplicação	
Resistência à pressão [bar]	40
Testes/aprovações	
Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.
Dados mecânicos	
Peso [g]	158
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Ligação do sensor	Aseptoflex
Conexão de processo	Uniões roscadas para tubos de leite DN32 (1,25") DIN 11851
Características da superfície Ra/Rz dos materiais em contacto com fluido	0,4 / 4
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866	H4
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças