

E33013



Adaptador de processo para união roscada de tubos de leite


ADAPT IFM-DIN11851/DN50 (2)

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E33713

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

o produto alternativo requer o uso de um sensor novo com rosca externa Aseptoflex Vario



- 1 Rosca asséptica
- 2 Selo asséptico

EC 1935/2004 FCM 

Aplicação

Resistência à pressão [bar] 25

Testes/aprovações

Diretiva de equipamentos sob pressão Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.

Instruções de segurança A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso [g] 349,5

Materiais 1.4404 (aço inoxidável / 316L)

Ligação do sensor Aseptoflex

Conexão de processo Uniões roscadas para tubos de leite DN50 (2") DIN 11851

Características da superfície Ra/Rz dos materiais em contacto com fluido 0,4 / 4

Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866 H4

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças