E33022

Adaptador de processo Varivent

ADA IFM-VARIV D=68(DN40-125)

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E33722

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

o produto alternativo requer o uso de um sensor novo com rosca externa Aseptoflex Vario



1 Rosca asséptica
2 Selo aséptico

EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Aplicação		
Resistência à pressão	[bar]	25
Testes/aprovações		
Diretiva de equipamentos sob pressão		Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança		A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.
Dados mecânicos		
Peso	[g]	475,5
Materiais		1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Ligação do sensor		Aseptoflex
Conexão de processo		Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Características da superfície Ra/Rz dos materiais em contacto com fluido		0,4 / 4
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866		H4
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças