



Adaptador de processo para união rosca SMS


ADAPT IFM-SMS DN40 (1.5)

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E33731

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

o produto alternativo requer o uso de um sensor novo com rosca externa Aseptoflex Vario



- 1 Rosca asséptica
2 Selo aséptico

EC 1935/2004 FCM 

Aplicação

Resistência à pressão [bar] 40

Testes/aprovações

Diretiva de equipamentos sob pressão

Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.

Instruções de segurança

A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso [g] 167,5

Materiais 1.4404 (aço inoxidável / 316L)

Ligação do sensor Aseptoflex

Conexão de processo união rosca SMS DN40 (1,5")

Características da superfície Ra/Rz dos materiais em contacto com fluido 0,4 / 4

Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866 H4

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças