

E33042



Adaptador de processo com placa de flange


ADAPT IFM-DRD D=65

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E33242

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

o produto alternativo requer o uso de um sensor novo com rosca externa Aseptoflex Vario



- 1 Rosca asséptica
- 2 Selo asséptico

EC 1935/2004 FCM

Aplicação

Resistência à pressão [bar] 25

Testes/aprovações

Diretiva de equipamentos sob pressão

Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.

Instruções de segurança

A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

| | |
|--|--------------------------------|
| Peso [g] | 626,5 |
| Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
| Ligação do sensor | Aseptoflex |
| Conexão de processo | DRD-Flansch Ø 65 mm |
| Características da superfície Ra/Rz dos materiais em contacto com fluido | 0,4 / 4 |
| Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866 | H4 |

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças