


## Adaptador de montagem para sensores de processo

ADAPT IFM-SUEDMO DN25

artigo descontinuado



- 1 Rosca asséptica  
2 Selo aséptico

EC 1935/2004 

## Aplicação

|                       |       |    |
|-----------------------|-------|----|
| Resistência à pressão | [bar] | 16 |
|-----------------------|-------|----|

## Testes/aprovações

|                                      |                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diretiva de equipamentos sob pressão | Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador. |
| Instruções de segurança              | A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.                 |

## Dados mecânicos

|                                                                          |                                |       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| Peso                                                                     | [g]                            | 144,8 |
| Materiais                                                                | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |       |
| Ligação do sensor                                                        | Aseptoflex                     |       |
| Conexão de processo                                                      | Clamp DN25                     |       |
| Características da superfície Ra/Rz dos materiais em contacto com fluido | 0,4 / 4                        |       |

## Notas

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Quantidade da embalagem | 1 peças |
|-------------------------|---------|