




Adaptador de montagem para sensores de processo

ADAPT IFM-SMS DN50(2)GWD

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



- 1 Rosca asséptica
2 Selo aséptico

Aplicação

Resistência à pressão	[bar]	25
-----------------------	-------	----

Testes/aprovações

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Ligação do sensor	Aseptoflex
Conexão de processo	Flange DN50 (2")
Características da superfície Ra/Rz dos materiais em contacto com fluido	0,4 / 4
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866	H4

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------