



Adaptador de processo para união roscada DIN 11864


ADAPT IFM-DIN11864-1A / DN40

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E33302

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

o produto alternativo requer o uso de um sensor novo com rosca externa Aseptoflex Vario



1 Rosca asséptica

EC 1935/2004 

Aplicação	
Resistência à pressão [bar]	25
Testes/aprovações	
Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.
Dados mecânicos	
Peso [g]	224,5
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L); O-ring: EPDM
Ligação do sensor	Aseptoflex
Conexão de processo	Adaptador de tubo DN40 DIN 11864-1-A-BS
Características da superfície Ra/Rz dos materiais em contacto com fluido	0,4 / 4
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866	H4

E33102



Adaptador de processo para união roscada DIN 11864

ADAPT IFM-DIN11864-1A / DN40

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------