E33103

Adaptador de processo para união roscada DIN 11864

ADAPT IFM-DIN11864-1A/DN50

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



1 Rosca asséptica

EC 1935/2004 FDA

Aplicação		
Resistência à pressão	[bar]	25
Testes/aprovações		
Diretiva de equipamentos sob pressão		Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança		A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.
Dados mecânicos		
Peso	[g]	328,4
Materiais		1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Ligação do sensor		Aseptoflex
Conexão de processo		Adaptador de tubo DN50 DIN 11864-1-A-BS
Características da superfície Ra/Rz dos materiais em contacto com fluido		0,4 / 4
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866		H4
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças