


Adaptador de processo Clamp DIN 11864

ADA IFM-DIN11864-BKS-3A/DN42,4

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



- 1 Rosca asséptica
2 Selo aséptico

EC 1935/2004 

Aplicação

Instalação	para tubos ISO (série B)
Resistência à pressão [bar]	25

Testes/aprovações

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso [g]	259
Tipo de montagem	para tubos ISO (série B)
Materiais	aço inoxidável (1.4435/316L)
Ligação do sensor	Aseptoflex
Conexão de processo	Clamp DN42,2 DIN 11864-3-A-BKS
Características da superfície Ra/Rz dos materiais em contacto com fluido	0,4 / 4
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866	H4

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------