


Adaptador de processo Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)

EC 1935/2004 EHEDG Tested 

Aplicação		
Resistência à pressão	[bar]	25
Testes/aprovações		
Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.	
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.	
Dados mecânicos		
Peso	[g]	472,5
Materiais em contato com o fluido	aço inoxidável (1.4435/316L) ; características da superfície : Ra<0,4 / Rz 4	
Ligação do sensor	G 1 rosca interna Aseptoflex Vario	
Conexão de processo	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm	
Vedação	anel de vedação	
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866	H4	
Acessórios		
Items fornecidos	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, conforme FDA, E30054	
Acessórios (opcional)	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, conforme FDA, E30123	
	anel de vedação: 1, PEEK, conforme FDA, E30124	
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	