


## Peça em T

T-ADAPT G1 DN15



- 1 Aseptoflex Vario  
2 superfície de vedação

EC 1935/2004 

## Aplicação

|                                |                                   |    |
|--------------------------------|-----------------------------------|----|
| Resistência à pressão          | [bar]                             | 25 |
| Aviso da resistência à pressão | para a conexão sensor - adaptador |    |

## Testes/aprovações

|                                      |                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diretiva de equipamentos sob pressão | Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador. |
| Instruções de segurança              | A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.                 |

## Dados mecânicos

|                                   |                                                                                |       |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Peso                              | [g]                                                                            | 273,5 |
| Materiais em contato com o fluido | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) ; características da superfície : Ra<0,4 / Rz 4 |       |
| Ligação do sensor                 | G 1 Aseptoflex Vario                                                           |       |
| Conexão de processo               | Adaptador para soldagem Ø 19 mm                                                |       |
| Vedação                           | anel de vedação                                                                |       |

## Acessórios

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Items fornecidos      | O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, conforme FDA, E30054 |
| Acessórios (opcional) | O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, conforme FDA, E30123  |

## Notas

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Quantidade da embalagem | 1 peças |
|-------------------------|---------|