




Adaptador de processo para união roscada DIN 11864

ADAPT DIN11864-1A-BS/DN40



- 1 Aseptoflex Vario
2 Porta de escape
3 superfície de vedação



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Aplicação

Formato	com porta de escape
Resistência à pressão [bar]	25

Testes/aprovações

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso [g]	202
Materiais em contato com o fluido	aço inoxidável (1.4435/316L) ; características da superfície : Ra<0,4 / Rz 4
Ligação do sensor	G 1 rosca interna Aseptoflex Vario
Conexão de processo	Adaptador de tubo DN40 DIN 11864-1-A-BS
Vedação	anel de vedação
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866	H4

Acessórios

Items fornecidos	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, conforme FDA, E30054
Acessórios (opcional)	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, conforme FDA, E30123
	anel de vedação: 1, PEEK, conforme FDA, E30124

E33302



Adaptador de processo para união roscada DIN 11864

ADAPT DIN11864-1A-BS/DN40

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------