


Adaptadores de processo universais

ADAPT UNI RD52



- 1 O-ring 30 x 2, FKM
2 O-ring 36 x 3, EPDM

Aplicação

Resistência à pressão [bar] 16

Testes/aprovações

Diretiva de equipamentos sob pressão

Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.

Instruções de segurança

A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso [g]	378
Materiais em contato com o fluido	aço inoxidável (1.4435/316L) ; características da superfície : Ra<0,4 / Rz 4
Ligação do sensor	G 1 Aseptoflex Vario
Conexão de processo	Adaptadores de processo universais Rd 52
Vedação	anel de vedação



Adaptadores de processo universais

ADAPT UNI RD52

Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866	H4
Acessórios	
Items fornecidos	O-ring: 24 x 2, EPDM, conforme FDA, E30054
	O-ring: 30 x 2, FKM
	O-ring: 36 x 3, EPDM, conforme FDA
Acessórios (opcional)	O-ring: 24 x 2, FKM, conforme FDA, E30123
	anel de vedação, PEEK, conforme FDA, E30124
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças