






Adaptadores de processo universais

ADAPT UNI RD52



- 1 O-ring 30x2 FKM
- 2 Porta de escape
- 3 superfície de vedação para anel O-Ring 24x2
- 4 O-ring 36x3 EPDM
- 5 Aseptoflex Vario



EC 1935/2004 FDA

Aplicação

Formato

acessórios para, PM17xx: (Endress+Hauser universal process adapter RD52), PY200x: (Endress+Hauser universal process adapter Uni 6" D85)

Resistência à pressão

[bar]

16

Testes/aprovações

Diretiva de equipamentos sob pressão

Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.



Adaptadores de processo universais

ADAPT UNI RD52

Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.
Dados mecânicos	
Peso [g]	390,1
Materiais em contato com o fluido	aço inoxidável (1.4435/316L) ; características da superfície : Ra<0,4 / Rz 4
Ligação do sensor	G 1 Aseptoflex Vario
Conexão de processo	Adaptadores de processo universais Rd 52 Endress+Hauser Universal-Prozessadapter RD52; Universal-Prozessadapter Uni 6" D85
Vedação	anel de vedação
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866	H4
Acessórios	
Itens fornecidos	O-ring: 24 x 2, EPDM, conforme FDA, E30054
	O-ring: 30 x 2, FKM
	O-ring: 36 x 3, EPDM, conforme FDA
Acessórios (opcional)	O-ring: 24 x 2, FKM, conforme FDA, E30123
	anel de vedação, PEEK, conforme FDA, E30124
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças