


Tubo protetor para sensores de temperatura

HYGIENIC THERMOWELL L=050

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



1 Rosca asséptica



EC 1935/2004 EHEDG Tested FDA

Aplicação

Formato	para sensores de temperatura Ø 10 mm
Aplicação	sistemas higiénicos
Meios recomendados	substâncias viscosas e líquidas com partículas suspensas
Resistência à pressão [bar]	25

Faixa de medição / de ajuste

Comprimento da haste L [mm]	45
-----------------------------	----

Dados mecânicos

Peso [g]	173,5
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Ligação do sensor	G 1/2 Ø 10 mm
Conexão de processo	Aseptoflex
Características da superfície Ra/Rz dos materiais em contacto com fluido	< 0,6 / -

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------