




Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FIBRE OPTIC 5M



Aplicação

Formato	conexão com os sensores de temperatura infravermelhos TWxx11
---------	--

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-40...250
----------------------	------	-----------

Dados mecânicos

Peso	[g]	365
Conexão de fibra ótica		1/4"-36UNS-2A
Versão da sonda		reto
Comprimento total	[mm]	5000
Raio de curvatura mínimo	[mm]	120
Disposição de fibras		●
Material da fibra ótica		quartzo / quartz
Material da sonda de fibra ótica		CuNiZn
Material do revestimento da fibra ótica		aço inoxidável

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------