


E37430



Tubo protetor de soldagem para sensores de temperatura

THERMOWELL, D6/WELD-IN/L=230



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Aplicação	
Formato	para sensores de temperatura EL = 300 mm
Resistência à pressão [bar]	400
Precisão/desvios	
Velocidade de fluxo máx. permitida [m/s]	25
Dados mecânicos	
Peso [g]	1236
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Ligação do sensor	1/2" NPS Ø 6 mm adequado para G 1/2 e 1/2" NPT
Conexão de processo	Adaptador para soldagem Ø 38,1 mm
Comprimento de instalação EL [mm]	191
Tamanho do furo [mm]	228,6
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças