




Tubo protetor de soldagem para sensores de temperatura

THERMOWELL, D6/WELD-IN/L=300



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Aplicação		
Formato		para sensores de temperatura EL = 350 mm
Resistência à pressão	[bar]	400
Precisão/desvios		
Velocidade de fluxo máx. permitida	[m/s]	13
Dados mecânicos		
Peso	[g]	1577,5
Materiais		1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Ligação do sensor		1/2" NPS Ø 6 mm adequado para G 1/2 e 1/2" NPT
Conexão de processo		Adaptador para soldagem Ø 38,1 mm
Comprimento de instalação EL	[mm]	267
Tamanho do furo	[mm]	304,8
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças