

Tubo protetor para sensores de temperatura

THERMOWELL, D6/ 6mm/L=50


Aplicação

Formato	para sensores de temperatura EL = 50 mm	
Resistência à pressão [bar]	100	
Aviso da resistência à pressão	< 250 °C	

Dados mecânicos

Peso [g]	98	
Materiais	1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)	
Ligação do sensor	Ø 6 mm	
Conexão de processo	G 1/2	
Comprimento de instalação EL [mm]	33	
Tamanho do furo [mm]	45	

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------