




Tubo protetor para sensores de temperatura

THERMOWELL, D6/ G1/4 /L=150



Aplicação

Formato	para sensores de temperatura EL = 150 mm	
Resistência à pressão	[bar]	100
Aviso da resistência à pressão		< 250 °C

Dados mecânicos

Peso	[g]	104,3
Materiais		1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Ligação do sensor		G 1/4 Ø 6 mm
Conexão de processo		G 1/4
Comprimento de instalação EL	[mm]	124
Tamanho do furo	[mm]	150

Notas

Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------