


Tubo protetor para sensores de temperatura

THERMOWELL, D6/2" CLAMP/L=150



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Aplicação

Formato	para sensores de temperatura EL = 150 mm
Resistência à pressão [bar]	25

Dados mecânicos

Peso [g]	392
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Ligação do sensor	1/2" NPS Ø 6 mm adequado para G 1/2 e 1/2" NPT
Conexão de processo	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Características da superfície Ra/Rz dos materiais em contacto com fluido	≤ 0,6 / -
Comprimento de instalação EL [mm]	115
Tamanho do furo [mm]	152,4

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------