




Tubo protetor para sensores de temperatura

THERMOWELL, D3/G1/2 conical/EL=30



Aplicação		
Formato		para sensores de temperatura EL = 83 mm
Resistência à pressão	[bar]	16
Dados mecânicos		
Peso	[g]	97
Materiais		aço inoxidável (1.4435/316L)
Binário de aperto	[Nm]	20
Ligação do sensor		G 3/8 rosca interna Ø 3 mm
Conexão de processo		G 1/2
Características da superfície Ra/Rz dos materiais em contacto com fluido		< 0,4 / -
Comprimento de instalação EL	[mm]	30
Tamanho do furo	[mm]	83
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças