




Tubo protetor para sensores de temperatura

THERMOWELL, D3/DIN10/15/20 CLAMP/EL=38



EC 1935/2004 FDA

Aplicação	
Formato	para sensores de temperatura EL = 83 mm
Resistência à pressão [bar]	25
Dados mecânicos	
Peso [g]	70
Materiais	aço inoxidável (1.4435/316L)
Ligação do sensor	G 3/8 rosca interna Ø 3 mm
Conexão de processo	Clamp DN10...DN20 (1/2...3/4") DIN 32676 (ISO 2852)
Características da superfície Ra/Rz dos materiais em contacto com fluido	< 0,4 / -
Comprimento de instalação [mm]	38
EL	
Tamanho do furo [mm]	83
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças