




Tubo protetor para sensores de temperatura

THERMOWELL, D3/1-1,5"CLAMP/EL=50



EC 1935/2004 FDA

Aplicação

Formato	para sensores de temperatura EL = 83 mm
Resistência à pressão [bar]	25

Dados mecânicos

Peso [g]	108,4
Materiais	aço inoxidável (1.4435/316L)
Ligação do sensor	G 3/8 rosca interna Ø 3 mm
Conexão de processo	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Características da superfície Ra/Rz dos materiais em contacto com fluido	< 0,4 / -
Comprimento de instalação EL [mm]	50
Tamanho do furo [mm]	83

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------