




Adaptador de processo para pequeno fluxo volumétrico

FLOW ADAPT



Aplicação		
Aplicação		para aplicações industriais
Instalação		via rosca única G1/8A, posição de montagem aleatória; (SA5)
Temperatura do fluido	[°C]	0...80
Resistência à pressão	[bar]	100
Faixa de medição / de ajuste		
Escala de caudal	[ml/min]	2...150
Dados mecânicos		
Peso	[g]	212,7
Materiais		1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Ligação do sensor		M12 x 1
Conexão de processo		G 1/8
Acessórios		
Items fornecidos		vedação: 1, U-seal
Acessórios (opcional)		Adaptador: ≤ 30 bar, E40101
		Adaptador: ≤ 300 bar, E40236
Notas		
Notas		pode ser usado somente em combinação com o modo relativo do sensor de fluxo.
Quantidade da embalagem		1 peças