

# E40041




## Conector fêmea a cablar

SDOGH050PLSFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11511

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



### Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
-------------------------	-----	------------

### Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
----------------------	------	----------

Proteção	IP 67
----------	-------

### Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	20 x 20 x 46
-----------	------	--------------

Materiais	PA
-----------	----

Material do invólucro	PA
-----------------------	----

Material da porca	PA
-------------------	----

### Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

# E40041



## Conector fêmea a cablar


SDOGH050PLSFKPG

### conexão elétrica

terminais: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Revestimento do cabo: Ø 4...6 mm

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PA; Bloqueio: PA



### Conexão

