

# E40051



## Cabo com conector

ADOGH050MSS0010E05

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



### Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] < 30 AC / < 36 DC

### Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

### Dados mecânicos

Dimensões [mm] 15 x 15 x 43

Materiais TPU

Material do invólucro TPU

Material da porca latão, niquelado

### Notas


Quantidade da embalagem 1 peças

### conexão elétrica

Cabo: 10 m, PVC, laranja; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado




# E40051



## Cabo com conector

ADOGH050MSS0010E05

### Conexão



Cores dos condutores :

|      |          |
|------|----------|
| BK = | preto    |
| BN = | castanho |
| BU = | azul     |
| GY = | cinza    |
| WH = | branco   |